

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Μεγέθη λιποσυλλεκτών

Η εταιρεία μας κατασκευάζει λιποσυλλέκτες με μικρό όγκο, για να τοποθετούνται σε περιορισμένους εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης. Το ονομαστικό μέγεθος των μικρών λιποσυλλεκτών που κατασκευάζει η εταιρεία μας είναι $NS = 0.1 - 0.3$ σύμφωνα με το EN 1825 και διατίθενται στους παρακάτω τύπους.

Το υλικό κατασκευής των λιποσυλλεκτών είναι πρωτογενές γραμμικό πολυαιθυλένιο [LMDPE].

Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη

1. Εάν είναι δυνατόν ο λιποσυλλέκτης πρέπει να εγκαθίσταται σε ελεύθερο χώρο για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.
2. Συνδέουμε την είσοδο και την έξοδο του λιποσυλλέκτη με την έξοδο της λεκάνης πλύσης και την είσοδο της αποχέτευσης, χωρίς να εφαρμόζουμε μεγάλη δύναμη και χωρίς να στρεβλώνουμε τις αντίστοιχες παροχές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε συγκολλητικές ουσίες για να είναι δυνατή η μετακίνηση του λιποσυλλέκτη από τη θέση του.
3. Αν υπάρχει διαφορά στις διαμέτρους της εισόδου και της εξόδου του λιποσυλλέκτη με τις αντίστοιχες της αποχέτευσης, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες συστολές ή διαστολές.
4. Γεμίζουμε τον λιποσυλλέκτη με νερό μέχρι το ύψος της εξόδου και ελέγχουμε τη στεγανότητα του.
5. Συνιστάται να εξασφαλίζεται εξαερισμός στο λιποσυλλέκτη με κατάλληλο αγωγό.
6. Πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αφαίρεσης του καπακιού του λιποσυλλέκτη για την αφαίρεση του φίλτρου και το καθαρισμό του.

Για την ευκολότερη αφαίρεση του φίλτρου πρέπει να περιστρέφεται ή να αφαιρείται το καμπύλο τμήμα της εισόδου.

Καθαρισμός του λιποσυλλέκτη

1. Η συχνότητα καθαρισμού του λιποσυλλέκτη εξαρτάται από τη χρήση του.
2. Αφαιρούμε το καπάκι του λιποσυλλέκτη και μαζεύουμε με μία κουτάλα με μικρές τρύπες το λίπος και τους αφρούς από το πάνω μέρος του.
3. Αφαιρούμε το φίλτρο από το λιποσυλλέκτη, μαζεύουμε το περιεχόμενό του και στη συνέχεια το πλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Θα πρέπει τα νερά του πλυσίματος να οδηγούνται και πάλι στο λιποσυλλέκτη για το καθαρισμό τους.
4. Τοποθετούμε και πάλι στη θέση τους το φίλτρο και το καπάκι του λιποσυλλέκτη.
5. Μία φορά την εβδομάδα πρέπει να αφαιρείται όλο το περιεχόμενο του λιποσυλλέκτη και αυτός να καθαρίζεται.
6. Μετά το καθαρισμό του ο λιποσυλλέκτης πρέπει να γεμίζεται με καθαρό νερό.
7. Τα στερεά λίπη και οι αφροί που αφαιρούνται από το λιποσυλλέκτη – εάν δεν υπάρχει επίσημος αδειοδοτημένος διαχειριστής – μπορούν αφού στεγνώσουν να τοποθετηθούν σε κάδους απορριμμάτων. Τα λάδια που αφαιρούνται από το λιποσυλλέκτη πρέπει να συγκεντρώνονται, να φυλάσσονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους αποδέκτες.

Συμβουλή : Η επιλογή του προς εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη δυναμικότητα της κουζίνας και όχι με το ποιο μέγεθος ταιριάζει στο χώρο μας.

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Μελέτες που πραγματοποιούνται από περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς καταδεικνύουν ότι, τα υγρά απόβλητα από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου, παρουσιάζουν μία συνεχώς αυξανόμενη περιεκτικότητα σε λίπη και έλαια. Αυτά όμως τα λίπη και τα έλαια όταν περάσουν στο δίκτυο αποχέτευσης, προκαλούν σταδιακή απόφραξη καθώς και δημιουργία ενοχλητικών οσμών.



Lip 40

Μήκος	470mm
Πλάτος	380mm
Ύψος	340mm
Καπάκι	Φ300
Εισόδος	Φ40
Ύψος εισόδου	320mm
Εξόδος	Φ50
Ύψος εξόδου	210mm
Φίλτρο	ναι
Δείκτης στάθμης	ναι
Εκκένωση	ναι
Ευρώ	195,00

LIP 50

Μήκος	480mm
Πλάτος	400mm
Ύψος	340mm
Καπάκι	Φ300
Εισόδος	Φ40
Ύψος εισόδου	310mm
Εξόδος	Φ50
Ύψος εξόδου	225mm
Φίλτρο	ναι
Δείκτης στάθμης	-
Αναμονή Εκκένωσης	ναι
Ευρώ	153,00



**Lip 60**

Μήκος	650mm
Πλάτος	380mm
Ύψος	380mm
Καπάκι	Φ300
Εισόδος	Φ50/Φ63
Ύψος εισόδου	400mm
Εξόδος	Φ50
Ύψος εξόδου	260mm
Φίλτρο	ναι
Δείκτης στάθμης	ναι
Εκκένωση	ναι
Ευρώ	215,00

Lip 140

Μήκος	550mm
Πλάτος	550mm
Ύψος	640mm
Καπάκι	Φ400
Εισόδος	Φ50/Φ63
Ύψος εισόδου	630mm
Εξόδος	Φ50/Φ63
Ύψος εξόδου	410mm
Φίλτρο*	ναι
Δείκτης στάθμης	-
Ευρώ	260,00



*Διαθέτει πλαστικό, σταθερό, αφαιρούμενο φίλτρο

**Lip 220**

Μήκος	1260mm
Πλάτος	660mm
Ύψος	760mm
Καπάκι	Φ300/Φ120
Εισόδος	Φ160
Ύψος εισόδου	590mm
Εξόδος	Φ160
Ύψος εξόδου	540mm
Φίλτρο	-
Δείκτης στάθμης	-
Ευρώ	350,00

Lip 650

Μήκος	1300mm
Πλάτος	810mm
Ύψος	1170mm
Καπάκι	Φ400/Φ200
Εισόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εισόδου	925mm
Εξόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εξόδου	875mm
Φίλτρο	*
Δείκτης στάθμης	-
Ευρώ	690,00



* Με κατάλληλη τροποποίηση της εισόδου, μπορεί να τοποθετηθεί πλαστικό, σταθερό, αφαιρούμενο φίλτρο

**Lip 1050**

Μήκος	1100mm
Πλάτος	1100mm
Ύψος	1200mm
Καπάκι	Φ400
Εισόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εισόδου	1070mm
Εξόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εξόδου	930mm
Φίλτρο	*
Δείκτης στάθμης	-
Ευρώ	780,00

* Με κατάλληλη τροποποίηση της εισόδου, μπορεί να τοποθετηθεί πλαστικό, σταθερό, αφαιρούμενο φίλτρο

Lip 1600

Μήκος	1400mm
Πλάτος	1400mm
Ύψος	1600mm
Καπάκι	Φ400/Φ200
Εισόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εισόδου	1380mm
Εξόδος	Φ110/Φ125
Ύψος εξόδου	1330mm
Φίλτρο	-
Δείκτης στάθμης	-
Ευρώ	930,00

